

Audiómetro MA 25

Ligero e independiente para la exploración básica



- Nuevas características combinadas con un diseño moderno
- Conducción aérea con 11 frecuencias desde 125 Hz a 8 kHz
- Ajuste de frecuencias según sus necesidades específicas
- Intensidades desde -10 dB_{HL} hasta 100 dB_{HL} en pasos de 5 o 1 dB
- Tonos puros, vobulados y pulsados
- Alimentación independiente por pilas o ecológica con conexión a red
- MA 25e con exámenes automáticos según Hughson-Westlake

Audiómetro MA 25

Audiometría de exploración básica fácil y móvil

El MA 25 es el audiómetro ideal cuando se necesita una evaluación rápida auditiva básica. Es nuestro audiómetro independiente más pequeño y ligero.

Gama completa de opciones de exámenes

El MA 25 ofrece una gama completa de oportunidades de exámenes. Gama de frecuencias de 125 Hz a 8000 Hz e intensidades de señal de -10 dBHL a 100 dBHL. Tonos puros, vobulados y pulsados lo hacen completo.

Fácil de utilizar

La guía abreviada le muestra de un vistazo el fácil manejo del MA 25.

Construcción fiable

Dado que es portátil, el MA 25 ha sido desarrollado para ser fiable, ligero y robusto al mismo tiempo. Los botones fáciles de utilizar hacen un ajuste de frecuencia y de volumen fácil y confortable.

Alimentación por pilas o a red

El MA 25 puede ser manejado con 3 pilas estándar AA o de forma ecológica con un suministro de energía externa aprobado médicamente.

Funciones ampliadas

El MA 25e amplía las funciones del MA 25 con un examen automático según Hughson-Westlake. Los parámetros pueden ser adaptados fácilmente a sus preferencias. La función de voz del examinador al paciente convierte el MA 25e en un aparato de uso fácil sobre todo también con la instalación en cabina audiométrica.



Teclas de funcionamiento del MA 25

Datos Técnicos

Señales de test:	Tonos puros, vobulados y pulsados
Frecuencias de test en kHz:	0.125; 0.25; 0.5; 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 4; 6; 8
Pasos de nivel:	5 o 1 dB
Alcance dinámico:	-10 dB _{HL} - 100 dB 70 dB _{HL} a 0,125 kHz 90 dB _{HL} a 0,25 y 8 kHz
Clase de audiómetro:	Clase 4 según EN 60 645-1
Normas:	IEC 601-1, IEC 645-1, clase 4, Directiva médica 93/42/EEC 
Accesorios estándar:	Auriculares DD 45, bloc de audiogramas
Suministro de energía:	3 pilas AA (en general 100 horas de vida útil) u opcional cable de red
Dimensiones:	A x A x P: 22.5 cm x 18 cm x 5.5 cm
Peso:	980 g
Opciones:	Test de Hughson-Westlake, botón de contestación de paciente, cable de red, bolsa de transporte, auriculares Holmco 8103, TDH 39 o HDA 280 en vez de DD45

Las especificaciones pueden experimentar modificaciones sin preaviso



MAICO Diagnostic GmbH
Salzufer 13/14
10587 Berlin, Germany
Tel.: +49 30/70 71 46-50
Fax: +49 30/70 71 46-99
E-Mail: export@maico.biz
Web: www.maico.biz

850104/13 07/10